



## Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 65-100



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	319887 65-100
GTIN	4069515004688
Třída artiklu	32U

### Popis

#### Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Pro vnitřní a vnější chlazení.

#### Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

#### Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

#### Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): PUMA GT3100; PUMA 3100; SMX 2600; SMX 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II**
- **EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110**

## Technický list

- **GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600; GMT-2000**
- **HURCO: TMX10; TMX8**
- **HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300**
- **ROMI: GL 350**
- **SPINNER: TC800**
- **TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; NX-2500; LA-250**
- **Tongtai: TNL-120; TD-2000; TD-2500**
- **VICTOR: Vturn-A26; Vturn-S26; Vturn-A260**
- **WELE: HL-200**
- **YCM: BTX-250SY**

### Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání. Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

## Technický popis

x	100 mm
d <sub>a</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	51 mm
L <sub>1</sub>	73 mm
Z	64 mm
l <sub>1</sub>	132 mm
h <sub>1</sub>	95 mm
L <sub>2</sub>	70 mm
Druh produktu	Nožový držák