



Rádlovací frézovací nástroj Podélné soustružení univerzální, Velikost stopky: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290197 12
GTIN	
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

Karbidové (TK) pouzdro pro zvýšenou odolnost proti opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Technický popis

TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 10
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Pracovní rozsah	0 - 15 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	10 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	3 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BL30°
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA

Technický list

Pro rádlovaný profil

RBL45° 1×BR15°

Druh produktu

Vroubkovací nástroj