



Rádlovací kolečko PM, BL 30°, Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 10X3/1,0mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290276 10X3/1,0
GTIN	
Třída artiklu	29I

Popis

Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

Upozornění:

- Velikost 21,5×5×8 vhodné pro nástroje Quick.
- Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Ø d ₂ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Provedení rýhovacího kolečka	BL 30°
Pro normu	DIN 82
Řezný materiál	PM
Druh produktu	Rádlovací kolečko

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	160 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	110 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	35 m/min	M
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		