


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCGW 060208 FN, MKD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265905 NU
GTIN	4069515008440
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Univerzální úkosování (NU) na všechny neželezné kovy a syntetické materiály (PMMA, POM, akryl, atd.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Rohový radius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Provedení řezných hran	NU

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 1400 m/min
Posuv f	0,005 - 0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 09T302 FN
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	MKD
Řezný materiál	MKD
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení