

**Vrtáky pro termální vrtání (s límcem) Uni, Závit: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080751 M10
GTIN	4069515008655
Třída artiklu	BAW

Popis**Provedení:**

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.
Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem).

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Tloušťka materiálu	0,7 - 2,5 mm
Doporučený výkon pohonu	1,7 kW
Ø stopky	10 mm

Technický list

Doporučené otáčky	2100 min ⁻¹
Ø otvoru pod závit	9,2 mm
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání