



Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem) dlouhé Uni, Závit: M6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080755 M6
GTIN	4069515008839
Třída artiklu	BAW

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem).

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Doporučený výkon pohonu	1,3 kW
Ø stopky	8 mm
Ø otvoru pod závit	5,3 mm

Technický list

Tloušťka materiálu	0,7 - 4 mm
Doporučené otáčky	2500 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání