



Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) dlouhé Inox, Závit: M5



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	080758 M5
GTIN	4069515008976
Třída artiklu	BAW

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Ø stopky	6 mm
Doporučené otáčky	2600 min ⁻¹

Technický list

Doporučený výkon pohonu	1 kW
Pro závity M	M5
Tloušťka materiálu	0,7 - 3 mm
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání