

Garant

Magnet pro zvedání břemen LM, Maximální nosnost (rovná): 165kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	382030 165
GTIN	4069515009058
Třída artiklu	32D

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané magnety pro individuální použití. Kompaktní, robustní konstrukce s vysoce výkonnými neodymovými permanentními magnety.
- Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, bez rozptylových polí.
- Certifikovaná jednotlivě testovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu (viz osvědčení o zkoušce).
- Plně uzavřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním zámkem.
- Pevná konstrukce, plynulé zapínání a vypínání.
- Adhezní plocha magnetu má 2 podélné póly.
- Páka s plynulým chodem s bezpečnostním zámkem.
- Kvalitní zpracování v nadčasovém designu GARANT, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.

Popis:

Magnety pro zvedání břemen jsou ideálním řešením pro bezpečnou a efektivní manipulaci s feromagnetickými materiály. Ať už ve výrobě, ve skladu nebo na staveništi – tyto výkonné nástroje nabízejí maximální výkon a snadnou manipulaci.

Výhoda:

- Impozantní zvedací kapacity, až několik kilogramů, v závislosti na modelu.

- Vybaven stabilním magnetickým systémem a bezpečnostním zámekem, který zabraňuje nechtěnému uvolnění.
- Žádná externí spotřeba proudu u permanentních magnetů – ideální pro mobilní aplikace.
- Kompaktní konstrukce pro snadnou obsluhu a skladování.

Použití:

- Nakládání a vykládání obráběcích strojů
- Pro bezpečné zvedání a přepravu plochých a kulatých materiálů do 1300 kg.
- Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky.
- Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Upozornění:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u ocelového materiálu! Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách! Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání. Roční zkouška předepsaná zákonem podle normy DIN EN 13155. Formulář pro vrácení zboží je k dispozici v eShopu.

Technický popis

Rozměr B	114 mm
Rozměr D	69 mm
Maximální Ø kulatý	100 mm
Maximální šířka rovinná	500 mm
Rozměr G	30 mm
Hmotnost	5 kg
Maximální nosnost kulatá	70 kg
Rozměr F	166,2 mm
Rozměr E	50 mm
Rozměr A	95,1 mm
Maximální délka plošný	2500 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	2 mm
Rozměr C	60 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	40 mm
Maximální nosnost plošná	165 kg
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen

