

**CNMG 120416, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120416 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MS

Hloubka řezu a_p : 0,7 - 4 mm

Posuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,7 - 4 mm
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	MS
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení