



Elektronický momentový / úhlový klíč bez nástrčného nástroje, HCT, Maximální krouticí moment: 100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	655017 100
GTIN	4018754357956
Třída artiklu	60N

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový/úhlový klíč na šroubování a kontrolu šroubových spojů. Přehledný OLED displej s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s „režimem přímé obsluhy“ má rychlé a univerzální použití. 4 režimy měření: Točivý moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý). S klíčem můžete pracovat ve vypínatelném režimu. Při dosažení nastaveného krouticího momentu nebo úhlu otočení klíč slyšitelně a hmatatelně vypne jako běžný mechanický momentový klíč.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Highlights:

- **Snadná integrace momentového klíče do systému ovládání HCT.**
- **Provádění aktualizací Bluetooth® pro HCT Adapter over the Air.**
- **Dostupnost rozhraní Open Protocol prostřednictvím aplikace HCT Windows.**
- **Možnosti použití v kombinaci s naší zkoušečkou krouticího momentu GARANT HCT a použitelnost doplňkových funkcí HCT (režim 1st Peak se současným zobrazením naměřené hodnoty systémem MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT a zkoušečky krouticího momentu GARANT HCT na displeji zkušebního přístroje).**
- **Elektromechanický úhlový momentový klíč s nefalšovaným mechanickým spouštěním.**

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools

Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:

- **Snadný přenos dat:** Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
- **Volnost pohybu:** Bez rušivých kabelů pro přenos dat.

- **Nezávislost na místě:** Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
- **Bezpečný přenos dat:** Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufru (vel. 400 až vel. 1000 ve stabilním boxu z ocelového plechu) a 4 baterií (1,5V Mignon / AAA / LR3), datový kabel USB.

Upozornění:

- **Odpovídající akumulátor je k dispozici pod číslem Stahlwille 54101195.**
- **Vhodná nabíječka je k dispozici pod číslem Stahlwille 54100060.**

Technický popis

Kalibrování	O3
Kalibrování	O5
Kalibrování	O1
Připojení aplikace	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Maximální utahovací moment	100 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Přepínatelné rozlišení	lbfin
Celková délka L	466 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [l_1]	410,5 mm
Typ baterií	LR3
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)

Technický list

Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	stabilní plastový kufřík
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	428 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Přesnost měření úhel otočení	±1 %
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika	elektronické
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Měření	Úhel otáčení
Ukazatel	digitální
Data lze protokolovat	ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Počet obsažených baterií	4
Rozsah utahovacích momentů	10 - 100 Nm
Hmotnost	1085 g
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný

Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozlišení	0,1 Nm
Série	DAPTIQ®
Série	HCT
Série	MANOSKOP® 766
Druh produktu	Momentové klíče

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/655017-100>