



Podélný upínač BMT, BMT: WT150



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319885 WT150
GTIN	4069515004282
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT. Převážně pro vnější obrábění.

Vhodné pro:

CNC soustruhu s revolverovými hlavami BMT.

- **Nakamura-Tome: NA55A, WT-150, WT-150 II, WT-250 II, WT-150 II (Capto Turret), WT-250, WTS-150, WTW-150, TW-10, TW-20 (16 ST), SC-150, SC-200, SC-200 II (12 ST), SC-250, Super NTJ, Super NTJX, Super NTM³, AS-200 (12 ST), AS-200 (15 ST), JX-200, 250, NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250**

- **CMZ:** TTL / TX 52, 66, TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TA Z400, 640, 1100 (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- **Muratec:** MT 1065EX (12x))
- **Eurotech:** TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST), TTL / TX 52, 66
- **Accuway:** UA-200 Y, UA-330 LY, UA-1500 T2Y2, UA-1500 T2Y

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

h_1	20 mm
L_2	60 mm
L_1	50 mm
h_2	80 mm
b_2	40 mm
x	65 mm
Druh produktu	Nožový držák