

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203106 10
GTIN	4069515013239
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Přesazený dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Upozornění:

ae max= 0,07×D pro obrábění TPC. hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015. K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 203117.

Technický popis

Celková délka L	80 mm
Délka břitu L _c	30 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Uvolňovací Ø D ₁	9,8 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Střední tloušťka třísek h _{max} pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm ²	0,051 mm
Ø břitu D _c	10 mm
Ø stopky D _s	10 mm

Technický list

Rohový úhel čela	45 stupeň
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	35 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Počet lamačů třísek	1
Počet zubů Z	7
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,07 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	380 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	340 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

