



Podélný upínač BMT, BMT: 68



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319885 68
GTIN	4069515004244
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT. Převážně pro vnější obrábění.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY, QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY, QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D), QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY, QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY, MZ68B/C**

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

h_2	95 mm
L_1	110 mm
h_1	25 mm
b_2	64 mm
L_2	68 mm
x	80 mm
Druh produktu	Nožový držák