

**CNMG 120404, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MS

Hloubka řezu a_p : 0,7 - 4 mm

Posuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,7 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení