

**Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) dlouhé Inox, Závit: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080758 M10
GTIN	4069515014342
Třída artiklu	BAW

Popis**Provedení:**

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Ø otvoru pod závit	9,3 mm
Ø stopky	10 mm
Doporučené otáčky	2100 min ⁻¹

Technický list

Tloušťka materiálu	0,7 - 3 mm
Doporučený výkon pohonu	1,7 kW
Pro závity M	M10
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání