

**CNMG 120412, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250214 CA6525 |
| GTIN           | 4960664471362 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Popis**

CNMG 120412 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Posuv $f$                           | 0,1 - 0,35 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,7 - 4 mm        |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 60 - 220 m/min    |
| Hlavní způsob použití               | M                 |
| Lamač třísek                        | MS                |
| Rohový rádius                       | 1,2 mm            |
| Druh                                | CA6525            |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování/hrubování      | hrubování-dokončování                        |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CNMG 120412                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |