



Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 68



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319887 68 |
| GTIN | 4069515004640 |
| Třída artiklu | 32U |

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY; QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D); QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY; QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY; MZ68B/C**

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání. Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

| | |
|----------------|--------------|
| L ₃ | 26 mm |
| L ₂ | 110 mm |
| l ₁ | 132 mm |
| d _a | 40 mm |
| L ₁ | 68 mm |
| Z | 64 mm |
| x | 95 mm |
| h ₁ | 85 mm |
| Druh produktu | Nožový držák |