



Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 55



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319887 55
GTIN	4069515004626
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **ACCUWAY: UT-100; UT-200**
- **ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL**
- **CHIAH CHYUN: ML-250**

- **DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN):** Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280
- **GANESH:** ASL-100
- **HARDINGE:** T-51; T-65
- **HEADMAN:** T55
- **HWACHEON:** CUTEX 160; CUTEX 180
- **LMW:** LL20
- **Mazak:** QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
- **SMART:** NL 2000
- **SMEC:** PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- **Takamaz:** XT-8
- **TAKISAWA TAIWAN:** UX-2000
- **VICTOR:** VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- **YCM:** NTC-1600; NTC-2000

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání. Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

l_1	90 mm
h_1	85 mm
x	70 mm
L_1	64 mm
Z	56 mm
L_2	64 mm
d_a	40 mm
L_3	45 mm
Druh produktu	Nožový držák