



## Držák KOMET Reamax® TS DAH® Zero válcová stopka, dlouhý, pro Ø hlavy výstružníku D: 35-41,99 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Třída artiklu	27E

### Popis

#### Provedení:

Držák je předepnutý a nastavený na obvodovou házivost < 0,005 mm. Pro přesnost obvodové házivosti < 3 µm, delší životnost nástrojů a vyšší bezpečnost procesu.

#### Vhodné pro :

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem. Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení A: 200 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 256 mm

Délka stopky  $L_s$ : 56 mm

Stopka Ø  $D_s$  h6: 25 mm

Tažné čepy č. 239900: 5

Stranový klíč č. 239901: SW10

### Technický popis

Délka stopky $L_s$	56 mm
Tažné čepy č. 239900	5
Ovládací klíč č. 239902	SW3 (6Nm)
Délka vyložení A	200 mm
pro Ø hlavy výstružníku D	35 - 41,99 mm
Celková délka $L_{celk.}$	256 mm

Stranový klíč č. 239901	SW10
Stopka $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Provedení stopky	dlouhý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vystružovací nástroj s rozebíratelnými břity

### Příslušenství

Tažný čep Typ 5	239900 5
Klíč na tažný čep Pohon SW10	239901 SW10