



Rádlovací frézovací nástroj Podélné soustružení univerzální, Velikost stopky: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290198 16
GTIN	4030741876554
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

Karbidové (TK) pouzdro pro zvýšenou odolnost proti opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Technický popis

TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 11
Pracovní rozsah	3 - 50 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RBL45° 1×BR15°
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°

Technický list

Pro rádlovaný profil

RAA 1×BL30°

Druh produktu

Vroubkovací nástroj