



Rádlovací frézovací nástroj Podélné soustružení univerzální, Velikost stopky: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290197 16
GTIN	
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

Karbidové (TK) pouzdro pro zvýšenou odolnost proti opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Technický popis

Pro šířku rýhovacího kolečka b	3 mm
Pracovní rozsah	0 - 15 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	10 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 10
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BL30°
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA

Technický list

Pro rádlovaný profil	RBL45° 1×BR15°
Druh produktu	Vroubkovací nástroj