

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 08/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Třída artiklu	21T

Popis

Vyvrtávací tyč HSS 08/06 mmØ stopky D_s : 8 mm
ISO kód držáku: AH08K SCLCR/L06
Úhel nastavení κ : 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 0602..
Ø minimálního předvrtání D_{min} : 10 mm
Středové přesazení L_3 : 5 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L_3	5 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10 mm
ISO kód držáku	AH08K SCLCR/L06
Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	8 mm
Způsob použití	pravý

Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269413
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7