

**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260028 16/09
GTIN	4960664541195
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s : 16 mm

ISO kód držáku: A16Q SCLCR/L09

Úhel nastavení κ : 95 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 09T3..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 18 mm

Středové přesazení L_3 : 9 mm

Technický popis

ISO kód držáku	A16Q SCLCR/L09
Velikost destiček	9 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	18 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm

Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 3	269022 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15