

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Třída artiklu	21U

Popis**Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525M15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L_4 : 32 mm

Délka hlavy L_1 : 46 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 29

Technický popis

Funkční šířka L_4	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525M15
Šroub pro podložku	259025 4
Délka hlavy L_1	46 mm
Příložka	259038 7
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	15 mm

Podložka	259031 29
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka	259350
Upínka Typ 7	259038 7
Šroubek pro podložku	259171
Upínka	259351
Podložka Typ 29	259031 29
Upínka Typ 6	259038 6
Podložka	259271