

**Hrubovací nůž KOMET® typ g, Typ: B05L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240074 B05L
GTIN	4047109017795
Třída artiklu	24H

**Popis****Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

**Řezný materiál:**

**HSS/Co10** pro obtížně obrobitelné materiály.

**Upozornění:**

**Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.**

Řezný materiál: HSS Co 10

Hloubka vrtání: 80 mm

Pro otvory od Ø: 12 mm

Celková délka: 125 mm

Stopka Ø: 8 mm

**Technický popis**

Typ	B05L
Celková délka	125 mm
Hloubka vrtání	80 mm
Pro otvory od Ø	12 mm
Stopka Ø	8 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

