

**CNMM 160608, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250496 CA510
GTIN	4960664697281
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 160608 CA510 Druh: CA510
Lamač třísek: PX
Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm
Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Lamač třísek	PX
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 160608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení