

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Třída artiklu	21U

Popis**Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525M11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L_4 : 32 mm

Délka hlavy L_1 : 48,5 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 8

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Funkční šířka L_4	32 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525M11
Podložka	259031 8
Délka hlavy L_1	48,5 mm
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Příložka	259038 6

Šroub pro podložku	259025 5
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 8	259031 8
Upínka Typ 6	259038 6
Šroubek pro podložku	259174
Šroubek pro podložku Typ 5	259025 5
Podložka	259211
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka	259350