

Garant**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320649 4
GTIN	4069515008334
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Lehké provedení s úzkým pouzdem.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Stopka MK kalená a broušená.**

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Extremně štíhlá, válcová geometrie hrotu pro maximální přístupnost na čelní ploše.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Zvláště vhodné na výrobu ještě menších vnějších závitů přímo na čelní ploše (prostor pro hřebínkový nůž na závity). Umožňuje upnutí na vnitřním (zapuštěném) vystředění.

Technický popis

Délka hrotu C	38 mm
Pro hmotnost obrobku	680 kg
Užitná délka B	88 mm
Nejmenší Ø hrotu 60° A1	10 mm

Technický list

Délka špičky C1	20 mm
Druh produktu	Středící hrot