

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBGW 160404 FN, MKD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	266016 NU
GTIN	4069515008556
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem.

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,005 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	MKD
Podmínky řezu	kontinuální

Technický list

Řezný materiál	MKD
Počet výměn/řezání	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGW 160412 FN
Provedení řezných hran	NU
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 1400 m/min
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení