



Vrtáky pro termální vrtání (s límcem) Uni, Závit: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080751 M4
GTIN	4069515008617
Třída artiklu	BAW

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.
Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem).

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Doporučený výkon pohonu	0,8 kW
Doporučené otáčky	2700 min ⁻¹
Tloušťka materiálu	0,7 - 2,5 mm

Technický list

Ø stopky	6 mm
Ø otvoru pod závit	3,7 mm
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání