


DNMG 150608, Typ: CA510

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250697 CA510
GTIN	4960664698462
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 180 - 590 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PQ
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 590 m/min
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení