


Garant**CC.T 060204, Typ: HB7415**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260052 HB7415 |
| GTIN | 4045197672209 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

CC.T 060204 HB7415 Druh: HB7415
Lamač třísek: TIS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm
Posuv f : 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 70 m/min |
| Lamač třísek | TIS |
| Posuv f | 0,1 mm/ot, |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hlavní způsob použití | S |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 2 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Druh | HB7415 |
| Přiřazení dokončování/hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CCMT 060204 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | MF |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |