

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Šroubek klínku	259018 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Lomená páka	259015 7
Velikost destiček	11 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Sada pružin	259044 4
Středové přesazení L_3	18,5 mm
ISO kód držáku	A25R PDUNR/L11
Podložka	259031 7
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 7	259015 7
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 7	259031 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500