

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120416, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250328 HB7020-2
GTIN	4069515016308
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Řezný materiál	HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	SG
Rohový rádius	1,6 mm

Technický list

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení