

**Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem) dlouhé Uni, Závit: M3****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	080755 M3
GTIN	4069515008808
Třída artiklu	BAW

Popis**Provedení:**

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem).

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Tloušťka materiálu	0,7 - 4 mm
Ø otvoru pod závit	2,7 mm
Doporučené otáčky	3000 min ⁻¹

Technický list

Ø stopky	6 mm
Doporučený výkon pohonu	0,7 kW
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání