

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120416, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250328 HB7010-2
GTIN	4069515016285
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7010-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK

Technický list

Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení