



## Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) dlouhé Inox, Závit: M8



### Údaje o objednávkce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 080758 M8     |
| GTIN           | 4069515008990 |
| Třída artiklu  | BAW           |

### Popis

#### Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

#### Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

#### Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

### Technický popis

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Doporučený výkon pohonu | 1,5 kW                 |
| Doporučené otáčky       | 2300 min <sup>-1</sup> |
| Ø stopky                | 8 mm                   |

## Technický list

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Pro závity M       | M8                         |
| Ø otvoru pod závit | 7,4 mm                     |
| Tloušťka materiálu | 0,7 - 3 mm                 |
| Druh produktu      | Vrtáky pro termální vrtání |