

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150612, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250764 HB7010-2
GTIN	4069515022972
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7010-2
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SM
Tolerance	M

Technický list

Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 m/min
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení