

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150612, pro střední obrábění, Wiper****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250765 HB7020-2
GTIN	4069515022989
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	WSM
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 420 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Technický list

Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení