

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro hrubování****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	250862 HB7010-2
GTIN	4069515017220
Třída artiklu	21G

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 m/min

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení