



Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) dlouhé Uni, Závit: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080757 M4
GTIN	4069515008914
Třída artiklu	BAW

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce).

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Tloušťka materiálu	0,7 - 4 mm
Ø otvoru pod závit	3,7 mm
Doporučený výkon pohonu	0,8 kW

Technický list

Ø stopky	6 mm
Doporučené otáčky	2700 min ⁻¹
Pro závity M	M4
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání