

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160402, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261150 HB7010-2
GTIN	4069515021913
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7010-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení