

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160612, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250336 HB7010-2
GTIN	4069515016407
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Řezný materiál	HB7010-2
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Rohový radius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení