

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky KNUX 160405L, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB7020-2
GTIN	4069515017367
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	HB7020-2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a _p	0,3 - 4 mm
Lamač třísek	SM
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	2,2 mm
Řezná rychlost v _c hlavní použití	130 - 370 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

