


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TCMT 110202, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260950 HB7035-2
GTIN	4069515021296
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,2 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Počet výměn/řezání	3
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110202

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení