


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 120412, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251226 HB7020-2
GTIN	4069515017688
Třída artiklu	21G

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Rohový rádius	1,2 mm

Technický list

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení