

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160612, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250336 HB7020-2
GTIN	4069515016421
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Řezný materiál	HB7020-2
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení