

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TC.T 110204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260982 HB7020-2
GTIN	4069515021630
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Rohový radius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	3
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení