

Garant**Modulární NC vysokotlaký svěrák LCV 125 G, Šířka čelistí A: 125GSTmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361290 125GST
GTIN	4069515011259
Třída artiklu	31H

Popis**Provedení:**

Horní a dolní strana broušená. **Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod - rozteč 200 mm.**

Charakteristika: Stabilní, kompaktní základní těleso (GGG 60) při současně velkém rozsahu upnutí. Zcela zakryté a nitrídané vřeteno (zvýšená funkční spolehlivost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

Funkce:

Upínání pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým posilovačem do 2,5 mm.

Použití:

Vhodné pro konvenční upínání pomocí stupňovitých čelistí a upínání Gripp z důvodu zdvihu vřetena 2,5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně stupňovitých čelistí (č. 361400 125; 361348 125), 4 upínacích vložek (č. 361160 7); 4 upínacích vložek (č. 361240 1) a upínacích svorek (č. 360750 125/160).

Zvláštní příslušenství:

Čelisti (viz č. 361331–361970), momentový klíč č. 656050 vel. 60, upínací čep č. 360025.

Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	LCV125G
Krouticí moment	30 Nm

Technický list

Upínací síla do maximálně	40 kN
Hmotnost	33 kg
Provedení	upínací systém přes nulový bod
Maximální rozsah upnutí	331 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/361290-125GST>