


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080412, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252210 HB7020-2
GTIN	4069515019088
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7020-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	SG
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení